

IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder
Var.1 /4 /5 /14

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpkontakt, für Flanscheinsatz, Hybrid
Best.-Nr.	1068970000
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,75-300
GTIN (EAN)	4032248823956
VPE	300 Stück

Erstellungs-Datum 21. Februar 2023 10:28:42 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,29 g

Allgemeine Daten

Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. 0,75 mm² Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min. 0,75 mm²

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 24 V

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-09-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zeichnungen

www.weidmueller.com

Maßzeichnung

