

**KSWN M32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | KSWN (Flachdichtung - Nylon), Dichtungsring, M 32, Nylon 6 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1076650000</a>                                 |
| Typ        | KSWN M32   |
| GTIN (EAN) | 4032248838691  |
| VPE        | 25 Stück   |

Erstellungs-Datum 2. März 2023 12:07:34 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## KSWN M32

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1,36 g

### Temperaturen

|                          |                  |                          |        |
|--------------------------|------------------|--------------------------|--------|
| Betriebstemperatur       | -40 °C... 135 °C | Betriebstemperatur, min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur, max. | 135 °C           |                          |        |

### Allgemeine Angaben

|                                |         |                                |         |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| Anzahl der Adern               | 1       | Dichtring Durchmesser          | 42,5 mm |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 135 °C  | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C  |
| Gewinde (außen)                | M 32    | Gewindesteigung                | 1,5 mm  |
| Innendurchmesser D2            | 32,5 mm | Silikone                       | Nein    |
| Verschraubung                  | M 32    | Werkstoff                      | Nylon 6 |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001181    | ETIM 7.0    | EC001181    |
| ETIM 8.0    | EC001181    | ECLASS 9.0  | 27-43-03-19 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-90 | ECLASS 10.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 11.0 | 27-43-03-19 | ECLASS 12.0 | 27-43-03-19 |

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

|                   |  |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Engineering-Daten | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broschüren        |  |

## KSWN M32

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

