

**KSWF M50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	KSWF (Flachdichtung - Vulkanfiber), Dichtungsring, M 50, Vulkanfiber
Best.-Nr.	<a href="#">1076720000</a>
Typ	KSWF M50
GTIN (EAN)	4032248838646
VPE	25 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 12:08:13 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## KSWF M50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 2,68 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...95 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	95 °C		

### Allgemeine Angaben

Anzahl der Adern	1	Dichtring Durchmesser	65 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	95 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewinde (außen)	M 50	Gewindesteigung	1,5 mm
Innendurchmesser D2	50,5 mm	Silikone	Nein
Verschraubung	M 50	Werkstoff	Vulkanfiber

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**KSWF M50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

