

WQV 35N/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild**Energieeinspeisung**

Unser breites Portfolio an Reihenklemmen der W-Reihe mit unseren auf Komfort und Platzersparnis hin optimierten WPD-Hauptleitungsabzweigklemmen sorgt für ein sicheres und komfortables Anschließen bei der Energieeinspeisung.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | W-Reihe, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 4 |
| Best.-Nr. | 1079400000 |
| Typ | WQV 35N/4 |
| GTIN (EAN) | 4008 190378271 |
| VPE | 20 Stück |

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 22:34:37 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

WQV 35N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Tiefe | 20,95 mm | Tiefe (inch) | 0,825 inch |
| Höhe | 60,8 mm | Höhe (inch) | 2,394 inch |
| Breite | 9 mm | Breite (inch) | 0,354 inch |
| Nettogewicht | 22,596 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C | | |

Allgemeines

| | | | |
|---------------|---------------|---------|---|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Polzahl | 4 |
|---------------|---------------|---------|---|

Bemessungsdaten

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

Maße

| | |
|------------------|-------|
| Raster in mm (P) | 16 mm |
|------------------|-------|

Querverbinder

| | | | |
|---------------------------|-------|---|---------------|
| Anzahl gebrückter Klemmen | 4 | Anzugsdrehmomentbereich Befestigungsschraube | 1,2...2,4 Nm |
| Bemessungsstrom mehrpolig | 125 A | Typ | Querverbinder |

Systemkennwerte

| | |
|------------|-------------|
| Ausführung | für Klemmen |
|------------|-------------|

Werkstoffdaten

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------|------|
| Werkstoff | PA 66 | Farbe | gelb |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | | |

weitere technische Daten

| | | | |
|-----------------|------------|---------------|---------------|
| Befestigungsart | geschraubt | Einbauhinweis | Direktmontage |
|-----------------|------------|---------------|---------------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

WQV 35N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat /
Konformitätsdokument

[EAC certificate](#)

Engineering-Daten

[WSCAD, Zuken E3.S](#)

Anwenderdokumentation

[Beipackzettel_WQV.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren