

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117
Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. RJ45-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Flansch RJ45, IP67, Variante 14 Metall, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Best.-Nr.	1085260000
Typ	IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)	4032248850525
VPE	10 Stück

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 46,58 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Betriebstemperatur, max. 70 °C

Betriebstemperatur, min. -40 °C

Allgemeine Daten

Anschluss 1 RJ45

Artikelbeschreibung Variante 14 Metall, IDC, PROFINET

Dichtungsmaterial EPDM

Gehäusebasismaterial Zinkdruckguss

Kategorie Cat.5 (ISO/IEC 11801)

Leiteranschlussdurchmesser, eindrätig 0.4...0.64 mm

Leiteranschlussdurchmesser, feindrätig 0.48...0.76 mm

Manteldurchmesser, min. 5 mm

Montageart 2 Schrauben

Schutzart IP67

Anschluss 2 IDC

Beschaltung PROFINET

Farbe grau

Isolationsdurchmesser, max. 1,6 mm

Kontaktoberfläche Gold über Nickel

Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig (AWG) AWG 24...AWG 22

Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig (AWG) AWG 26...AWG 22

Manteldurchmesser, max. 10 mm

Schirmung 360°-Rundumgehäuse

Steckzyklen 750

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51

Zertifikat-Nr. (cULus)

E316369

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001121

ETIM 8.0 EC001121

ECLASS 9.1 27-44-03-90

ECLASS 11.0 27-44-03-90

ETIM 7.0 EC001121

ECLASS 9.0 27-44-03-90

ECLASS 10.0 27-44-03-90

ECLASS 12.0 27-44-03-90

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search UL Webseite

Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

Technische Daten

info@weidmueller.com

Downloads

Zulassung / Zertifikat /
Konformitätsdokument

[ISO/IEC and TIA/EIA DE](#)
[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link](#)
[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel](#)
[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel](#)
[Compliance Statement Screened Category 6 ISO/IEC EN and TIA/EIA Connecting Hardware](#)
[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

www.weidmueller.com

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Engineering-Daten

[WSCAD](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Designation key / Type key](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Montageausschnitt

