

HTF HYB**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Weidmüller Kontakte des RSV und DSTV-HD-Systems**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
Best.-Nr.	1119580000
Typ	HTF HYB
GTIN (EAN)	4032248900626
VPE	1 Stück

HTF HYB

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	443,2 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung (1)Crimpwerkzeug

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	1 mm ²	Crimpbereich, min.	0,08 mm ²
--------------------	-------------------	--------------------	----------------------

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	FoderBcrimp	Crimpprofil 1, max.	0,2 mm ²
Crimpprofil 1, min.	0,08 mm ²	Crimpprofil 2, max.	0,5 mm ²
Crimpprofil 2, min.	0,2 mm ²	Crimpprofil 3, max.	1 mm ²
Crimpprofil 3, min.	0,75 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

HTF HYB

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Zeichnungen

