

## IE-BIC-HYB-P-0,2-300

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder  
Var.1 /4 /5 /14

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpkontakt, für Flanscheinsatz, Hybrid
Best.-Nr.	<a href="#">1135160000</a>
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,2-300
GTIN (EAN)	4032248915477
VPE	300 Stück

## IE-BIC-HYB-P-0,2-300

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,29 g

### Allgemeine Daten

Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig,  
max. 0,2 mm<sup>2</sup>

Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig,  
min. 0,08 mm<sup>2</sup>

### Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 24 V

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-09-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

## IE-BIC-HYB-P-0,2-300

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

