

**VP M25 EXE MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | VPMS Ex (Ex-Verschlussschraube Messing),<br>Verschlussstopfen, geschlossen, M 25, 12 mm,<br>Messing, vernickelt |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1210910000</a>  |
| Typ        | VP M25 EXE MS   |
| GTIN (EAN) | 4032248992416   |
| VPE        | 25 Stück  |

Erstellungs-Datum 2. März 2023 23:03:11 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## VP M25 EXE MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |                  |           |
|--------------|---------|------------------|-----------|
| Länge        | 15,5 mm | Länge (inch)     | 0,61 inch |
| Durchmesser  | 25 mm   | Wandstärke, max. | 11 mm     |
| Nettogewicht | 45,2 g  |                  |           |

### Temperaturen

|                          |                 |                          |        |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Betriebstemperatur       | -40 °C...100 °C | Betriebstemperatur, min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur, max. | 100 °C          |                          |        |

### Allgemeine Angaben

|                                |        |                                |                     |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------|
| Dichtring Durchmesser          | 25 mm  | Drehmoment Hutmutter, max.     | 8,4 Nm              |
| Drehmoment Hutmutter, min.     | 5,6 Nm | Drehmoment Stutzen, max.       | 28 Nm               |
| Drehmoment Stutzen, min.       | 14 Nm  | Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C              |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C | Gewinde (außen)                | M 25                |
| Gewindelänge                   | 12 mm  | Gewindesteigung                | 1,5 mm              |
| Halogene                       | Ja     | O-Ring                         | NBR                 |
| Schlüsselweite 1               | 29 mm  | Schutzart                      | IP54, IP64, IP68    |
| Silikone                       | Nein   | Werkstoff                      | Messing, vernickelt |

### Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

|               |                                   |  |                      |
|---------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| Kennzeichnung | II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD | Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) | INERIS 09 ATEX 0059X |
|---------------|-----------------------------------|--|----------------------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ETIM 8.0    | EC000451    | ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-35 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |

### Umweltanforderungen

|            |  |
|------------|--|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1; 96-45-7 Imidazolidine-2-thione |
| SCIP       | Oc0e0df9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203          |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

|                   |  |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Engineering-Daten | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**VP M25 EXE MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

