

**HDC 10B DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die Transportschutzkappen sind für die Baugrößen 3, 4, 6 und 8 erhältlich und können mit den IP65 – Standardgehäusen verwendet werden. Die einfach zu befestigenden Transportschutzkappen entsprechen der Schutzart IP20 und sind auf allen Gehäuseunterteilen, Anbau und Sockelgehäuse verwendbar. Durch die integrierte Öse kann eine Fangschnur, die nicht zum Lieferumfang gehört, befestigt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Schutzkappe
Best.-Nr.	<a href="#">1215910000</a>
Typ	HDC 10B DC
GTIN (EAN)	4050118000122
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 21. Februar 2023 19:06:56 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## HDC 10B DC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	18 mm	Höhe (inch)	0,709 inch
Breite	46 mm	Breite (inch)	1,811 inch
Länge	76 mm	Länge (inch)	2,992 inch
Nettogewicht	8,4 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur, min.	-20 °C	Betriebstemperatur, max.	80 °C
--------------------------	--------	--------------------------	-------

### Allgemeine Daten

BG	4	Baugröße	4
Farbe	weiß, transparent	Schutzart	IP20
Werkstoff	Polypropylen		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**HDC 10B DC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

