

IE-C5DS4UG0031MBSMCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Konfektionierte IE-Leitungen, PROFINET, Cat.5, PUR, grün

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Systemkabel, M12 D-Code Flansch, M12 D-Code - Stift / gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), 3.1 m
Best.-Nr.	1244130031
Typ	IE-C5DS4UG0031MBSMCS-E
GTIN (EAN)	4050118626803
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 1. März 2023 15:41:53 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-C5DS4UG0031MBSMCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	3,1 m	Länge (inch)	122,047 inch
Nettogewicht	200 g		

Stecker

Stecker links	M12, D, IP67, Buchsenkontakt, gerade, Flansch, Kunststoff, geschirmt	Stecker rechts	M12, D, IP67, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
---------------	--	----------------	---

Elektrische Eigenschaften Kabel

Kategorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
-----------	---

Kabelaufbau

Mantelfarbe	grün (RAL 6018), 360° Schirmkontakt	Querschnitt	4*AWG 22/7 - 0,32 mm ²
Schirmung	360° Schirmkontakt		

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Flammwidrigkeit	Ja	Halogene	halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
-----------------	----	----------	--------------------------------

Stecker links

Stecker links	M12 D-Code Flansch
---------------	--------------------

Stecker rechts

Stecker rechts	M12 D-Code - Stift / gerade
----------------	-----------------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

Erstellungs-Datum 1. März 2023 15:41:53 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-C5DS4UG0031MBSMCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Schaltbild


M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4

Maßzeichnung



Hexagon nut enclosed loosely

Maßzeichnung



with through hole