

KLBUE 15-32 CPF16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Abbildung ähnlich

Dank spezieller Montagefüße beinhaltet das Produktportfolio auch Schirmklemmen, die auf C-Profile montiert werden können. Der Schirm wird dabei von dem Schirmklemmbügel über den Montagefuß auf die C-Profile und dadurch auf PE (Erde) abgeleitet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel für Schirmanschluss
Best.-Nr.	1252540000
Typ	KLBUE 15-32 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104424
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 12:12:25 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

KLBUE 15-32 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	64 mm	Tiefe (inch)	2,52 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1,26 inch
Breite	34,5 mm	Breite (inch)	1,358 inch
Befestigungsmaß Breite	33,5 mm	Nettogewicht	91,4 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C

Allgemeines

Tragschiene TS 27

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Kabeldurchmesser, max. 32 mm Kabeldurchmesser, min. 15 mm

Systemkennwerte

Tragschiene TS 27

Werkstoffdaten

Farbe grau

weitere technische Daten

explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EAC certificate
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Erstellungs-Datum 2. März 2023 12:12:25 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten