

## IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJO-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Konfektionierte IE-Leitungen, LWL-Patchkabel, POF, SC-RJ-SC-RJ, schwarz

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Anschlusskabel, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 0.5 m
Best.-Nr.	<a href="#">1273430005</a>
Typ	IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJO-X
GTIN (EAN)	4050118428483
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 28. Februar 2023 20:50:34 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJO-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	0,5 m	Länge (inch)	19,685 inch
Nettogewicht	29 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 °C...80 °C	Betriebstemperatur, min.	-20 °C
Betriebstemperatur, max.	80 °C		

### Stecker

Stecker links	SC-RJ, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, ungeschirmt	Stecker rechts	SC-RJ, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
---------------	---	----------------	--

### Kabelaufbau

Anzahl der Adern	2	Isolation	PE
Kabelaufbau	ZIPCORD	Kerndurchmesser	980 µm
Manteldurchmesser	2,2 * 4,5 mm	Mantelfarbe	schwarz

### Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius min, wiederholt	25 mm	Biegeradius, min., einmalig	25 mm
Biegezyklen	10.000	Halogene	Nein
Ziehkraft	≤ 160 N		

### Optische Eigenschaften Kabel

Bandbreite	≥ 100 MHz*km bei 650 nm	Dämpfung	≤ 160 dB/km bei 650 nm
Einfügungsdämpfung	≤ 1,0 dB	Fasertyp	POF

### Stecker links

Stecker links	SCRJ IP 20
---------------	------------

### Stecker rechts

Stecker rechts	SCRJ IP 20
----------------	------------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Erstellungs-Datum 28. Februar 2023 20:50:34 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

**IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJO-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**Datenblatt**

**IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Detailzeichnung**

