

KLHA M5/20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Sammelschienen bieten die Möglichkeit, eine Vielzahl von Leitungen bei geringem Platzbedarf anzuschließen. Außerdem ist die Integration in unsere Reihenklemmen für die Gebäudeinstallation möglich, oder Sie können unsere Sammelschienen zur Auflage des Kabelschirms nutzen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Sammelschiene, Stahl
Best.-Nr.	1311320000
Typ	KLHA M5/20
GTIN (EAN)	4032248152605
VPE	25 Stück

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 00:08:43 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

KLHA M5/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	20 mm	Tiefe (inch)	0,787 inch
Höhe	130 mm	Höhe (inch)	5,118 inch
Breite	10 mm	Breite (inch)	0,394 inch
Durchmesser	5,4 mm	Nettogewicht	34,505 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...85 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	85 °C		

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Oberfläche	verzinkt
---------------	---------------	------------	----------

Maße

Durchmesser	5,4 mm
-------------	--------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Oberfläche	verzinkt
Farbe	grau		

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EAC certificate
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format