

**SAIE-M16B-4-L****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Einbaustecker, M16, M 18, Polzahl: 4
Best.-Nr.	<a href="#">1326720000</a>
Typ	SAIE-M16B-4-L
GTIN (EAN)	4050118130775
VPE	20 Stück

Erstellungs-Datum 21. Februar 2023 20:59:05 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## SAIE-M16B-4-L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 11 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur, min. -40 °C Betriebstemperatur, max. 90 °C

### Technische Daten Leiterplattensteckverbinder

Codierung	keine	Polzahl	4
Schirmanschluss	Nein	Nennspannung	250 V
Nennstrom	6 A	Schutzart	IP40
Kontaktoberfläche	Ag (Silber)	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, vernickelt
Anschlussgewinde	M16	Montagegewinde	M 18

### Allgemeine Daten

Polzahl	4	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, vernickelt
Anschlussgewinde	M16	Kontaktoberfläche	Ag (Silber)
Schutzart	IP40		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ECLASS 9.0	27-44-03-09
ECLASS 9.1	27-44-03-09	ECLASS 10.0	27-44-03-09
ECLASS 11.0	27-44-01-10	ECLASS 12.0	27-44-01-10

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>