

SH 4C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Sammelschienen bieten die Möglichkeit, eine Vielzahl von Leitungen bei geringem Platzbedarf anzuschließen. Außerdem ist die Integration in unsere Reihenklemmen für die Gebäudeinstallation möglich, oder Sie können unsere Sammel­schienen zur Auflage des Kabelschirms nutzen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Schienenhalter, Stahl, verzinkt
Best.-Nr.	1340870000
Typ	SH 4C
GTIN (EAN)	4050118208863
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 23:15:28 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

SH 4C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	25 mm	Tiefe (inch)	0,984 inch
Höhe	25 mm	Höhe (inch)	0,984 inch
Breite	15 mm	Breite (inch)	0,591 inch
Nettogewicht	24,388 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...85 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	85 °C		

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl, verzinkt
-----------	-----------------

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	Direktmontage
---------------	---------------	------------	---------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ECLASS 9.0	27-40-06-07
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-40-06-07
ECLASS 11.0	27-40-06-07	ECLASS 12.0	27-40-06-07

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	Beipackzettel_SH_4C.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format