

AKKU DMS PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Only for Europe

Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubwerkzeug
Best.-Nr.	1479110000
Typ	AKKU DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118348712
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 12:29:39 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

AKKU DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 70 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung Akku für DMS PRO Ladezeit 30 min

Elektroschrauber

Akku - Batterien	Li-Ion-Akku	Akkuspannung	3,6 V
Bitaufnahme	1/4" DIN 3126 Form E6,3	Ladegerät - Ausgang	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.
Ladegerät - Eingang	AC 220-240V~50-60Hz 30W	Ladezeit	30 min
Max. Kupplungsdrehmoment	3 Nm	Nennspannung	3,6 V
Spindeldrehzahl im Arbeitsgang	200 u. 600 min ⁻¹		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001199	ETIM 7.0	EC001199
ETIM 8.0	EC001199	ECLASS 9.0	21-05-92-07
ECLASS 9.1	21-05-92-07	ECLASS 10.0	21-05-92-07
ECLASS 11.0	21-05-29-02	ECLASS 12.0	21-05-29-02

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)
 Broschüren