

VFSKHI/1,5-2,5/288**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Best.-Nr.	1491740000
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/288
GTIN (EAN)	4050118301472
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 26. Februar 2023 22:22:10 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

VFSKHI/1,5-2,5/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,782 g

Verbinder

Isolation	vorhanden	Kennfarbe	blau
Leiteranschlussquerschnitt	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	1,5 mm ²	Länge 1 (l1)	19 mm
Material/Kunststoff	PVC	Steckbreite (d2)	2,8 mm
Steckdicke (d3)	0,8 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)
 Broschüren

Datenblatt

VFSKHI/1,5-2,5/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

