

## VFSKHI/4,0-6,0/9512

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



### Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Best.-Nr.	<a href="#">1491760000</a>
Typ	VFSKHI/4,0-6,0/9512
GTIN (EAN)	4050118301588
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 26. Februar 2023 22:22:28 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

**VFSKHI/4,0-6,0/9512**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 2,7 g

### Verbinder

Isolation	vorhanden	Kennfarbe	gelb
Leiteranschlussquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm <sup>2</sup>	Länge 1 (l1)	28,6 mm
Material/Kunststoff	PVC	Steckbreite (d2)	9,5 mm
Steckdicke (d3)	1,2 mm		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)  
 Broschüren

**VFSKHI/4,0-6,0/9512**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

