


VSTVI/0,5-1,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Best.-Nr.	1491770000
Typ	VSTVI/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118301465
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 26. Februar 2023 22:22:40 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

VSTVI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1,42 g

Verbinder

Isolation	vorhanden	Kennfarbe	rot
Leiteranschlussquerschnitt	1 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, max.	1 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm ²	Länge 1 (l1)	23,9 mm
Länge 3 (l3)	8,2 mm	Material/Kunststoff	PVC
Steckbreite (d2)	6,3 mm	Steckdicke (d3)	0,8 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)
 Broschüren

Datenblatt

VSTVI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

