

FSKI/0,5-1,0/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Isolierte Flachstecker aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² |
| Best.-Nr. | 1491790000 |
| Typ | FSKI/0,5-1,0/288 |
| GTIN (EAN) | 4050118301540 |
| VPE | 100 Stück |

Erstellungs-Datum 26. Februar 2023 22:22:55 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

FSKI/0,5-1,0/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,765 g

Verbinder

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| Isolation | vorhanden | Kennfarbe | rot |
| Leiteranschlussquerschnitt | 0,5 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,5 mm ² | Länge 1 (l1) | 19,2 mm |
| Material/Kunststoff | PVC | Steckbreite (d2) | 2,8 mm |
| Steckdicke (d3) | 0,8 mm | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC0005 16 | ETIM 7.0 | EC0005 16 |
| ETIM 8.0 | EC0005 16 | ECLASS 9.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-90 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 12.0 | 27-44-03-92 |

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)
 Broschüren

Datenblatt

FSKI/0,5-1,0/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

