

PZ PK 6/70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Rohr- und Presskabelschuhe mit drehbarem Crimpstern.**

- Integrierter Crimpstern für unterschiedliche Querschnitte
- Hexagon Crimpwerkzeuge für Presskabelschuhe
- WM-From Crimpwerkzeuge für Rohrkabelschuhe
- großer Verarbeitungsbereich bis 70 oder 120 mm²

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	6mm ² , 70mm ²
Best.-Nr.	1500470000
Typ	PZ PK 6/70
GTIN (EAN)	4050118309263
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 22. Februar 2023 00:04:06 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	515 mm	Tiefe (inch)	20,276 inch
Nettogewicht	2.040 g		

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	70 mm ²	Crimpbereich, min.	6 mm ²
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Crimpeinsätze

Crimpbreite	5 mm	Crimpquerschnitt Aluminium	10 ... 50 mm ²
-------------	------	----------------------------	---------------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	