

**ES EPG 45 DIN 10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	10mm <sup>2</sup> , Indent-Crimp
Best.-Nr.	<a href="#">1501320000</a>
Typ	ES EPG 45 DIN 10
GTIN (EAN)	4050118309577
VPE	1 Stück

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	12 mm	Tiefe (inch)	0,472 inch
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2,362 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Nettogewicht	155 g		

### Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	10 mm <sup>2</sup>
--------------------	--------------------

### Crimpeinsätze

Crimpbreite	8 mm	Crimpbreite in mm	8
Crimpquerschnitt Kupfer	10		

### Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Indent-Crimp
Kabelschuhquerschnitt	nominal

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	