



## ES APG 80 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	<a href="#">1502600000</a>
Typ	ES APG 80 HEX 6
GTIN (EAN)	4050118310672
VPE	1 Stück

**ES APG 80 HEX 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 331,3 g

**Crimpeinsätze**

Crimpbreite	7 mm	Crimpbreite in mm	7
Crimpquerschnitt Kupfer	6	Kennzahl	5

**Werkzeugdaten Crimpen**

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)	
Kabelschuhquerschnitt	nominal	6 mm <sup>2</sup>

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Downloads**

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)  
Broschüren