

**ES APG 80 HEX 35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechsleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	<a href="#">1502650000</a>
Typ	ES APG 80 HEX 35
GTIN (EAN)	4050118310696
VPE	1 Stück

**ES APG 80 HEX 35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 347,6 g

**Crimpeinsätze**

Crimpbreite	12 mm	Crimpbreite in mm	12
Crimpquerschnitt Aluminium	25	Crimpquerschnitt Kupfer	35
Kennzahl	12		

**Werkzeugdaten Crimpen**

Crimpart-/profil	Sechskantcrimp (Hexagon)
Kabelschuhquerschnitt	nominal 35 mm <sup>2</sup>

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	