

LADEGERAET EPG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	
Best.-Nr.	1509370000
Typ	LADEGERAET EPG
GTIN (EAN)	4050118318630
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 23:44:03 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

LADEGERAET EPG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	178 mm	Tiefe (inch)	7,008 inch
Höhe	78 mm	Höhe (inch)	3,071 inch
Breite	150 mm	Breite (inch)	5,905 inch
Nettogewicht	512 g		

Technische Daten

Elektroanschluss	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Ladezeit	0,5 h
Leistungsaufnahme	90 W	Spannungsbereich	12 / 14.4 / 18 V

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000359	ETIM 7.0	EC000359
ETIM 8.0	EC000359	ECLASS 9.1	21-05-92-01
ECLASS 10.0	21-05-92-01	ECLASS 11.0	21-05-29-01
ECLASS 12.0	21-05-29-01		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	