

**LADEGERAET EPG 45 120V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	
Best.-Nr.	<a href="#">1509380000</a>
Typ	LADEGERAET EPG 45 120V
GTIN (EAN)	4050118318647
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 23:44:10 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

**LADEGERAET EPG 45 120V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 512 g

**Technische Daten**

Elektroanschluss	110 - 120 V / 50 - 60 Hz	Ladezeit	0,5 h
Spannungsbereich	7,2 - 18 V		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000359	ETIM 7.0	EC000359
ETIM 8.0	EC000359	ECLASS 9.1	21-05-92-01
ECLASS 10.0	21-05-92-01	ECLASS 11.0	21-05-29-01
ECLASS 12.0	21-05-29-01		

**Zulassungen**

ROHS Konform

**Downloads**

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)  
Broschüren