

LADEGERAET APG/AKT 120 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	
Best.-Nr.	1509390000
Typ	LADEGERAET APG/AKT 120 V
GTIN (EAN)	4050118318654
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 23:44:18 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

LADEGERAET APG/AKT 120 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 526 g

Technische Daten

Elektroanschluss 110 - 120 V / 50 - 60 Hz Spannungsbereich 7,2 - 18 V

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000359	ETIM 7.0	EC000359
ETIM 8.0	EC000359	ECLASS 9.1	21-05-92-01
ECLASS 10.0	21-05-92-01	ECLASS 11.0	21-05-29-01
ECLASS 12.0	21-05-29-01		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren