

THM PLUS M PERFORATOR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Schneidkit |
| Best.-Nr. | 1540770000 |
| Typ | THM PLUS M PERFORATOR |
| GTIN (EAN) | 4050118345711 |
| VPE | 1 Stück |

Erstellungs-Datum 3. März 2023 21:25:56 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

THM PLUS M PERFORATOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 1.700 g

Beschriftungssysteme

Ausführung Perforator für
Schrumpfschlauch, THM
Plus M Drucker

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC0006 10 | ETIM 7.0 | EC0006 10 |
| ETIM 8.0 | EC0006 10 | ECLASS 9.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 9.1 | 24-32-11-02 | ECLASS 10.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 11.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 12.0 | 24-32-11-90 |

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)