

## WQB B/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild



### Allgemeine Bestelldaten

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | W-Reihe, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 3 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1579020000</a>                      |
| Typ        | WQB B/3   |
| GTIN (EAN) | 4008 190062392                                  |
| VPE        | 50 Stück  |

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 16:39:39 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## WQB B/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Tiefe        | 2,5 mm   | Tiefe (inch)  | 0,098 inch |
| Höhe         | 23,5 mm  | Höhe (inch)   | 0,925 inch |
| Breite       | 15,28 mm | Breite (inch) | 0,602 inch |
| Nettogewicht | 0,95 g   |               |            |

### Temperaturen

|                 |                |                                |       |
|-----------------|----------------|--------------------------------|-------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 70 °C |
|-----------------|----------------|--------------------------------|-------|

### Allgemeines

|               |               |         |   |
|---------------|---------------|---------|---|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Polzahl | 3 |
|---------------|---------------|---------|---|

### Bemessungsdaten

|                    |     |  |  |
|--------------------|-----|--|--|
| Bemessungsspannung | 800 |  |  |
|--------------------|-----|--|--|

### Maße

|                  |        |  |  |
|------------------|--------|--|--|
| Raster in mm (P) | 5,1 mm |  |  |
|------------------|--------|--|--|

### Querverbinder

|                           |               |                           |      |
|---------------------------|---------------|---------------------------|------|
| Anzahl gebrückter Klemmen | 3             | Bemessungsstrom mehrpolig | 24 A |
| Typ                       | Querverbinder |                           |      |

### Systemkennwerte

|            |             |  |  |
|------------|-------------|--|--|
| Ausführung | für Klemmen |  |  |
|------------|-------------|--|--|

### Werkstoffdaten

|           |                 |       |         |
|-----------|-----------------|-------|---------|
| Werkstoff | Kupfer verzinkt | Farbe | schwarz |
|-----------|-----------------|-------|---------|

### weitere technische Daten

|                               |            |               |               |
|-------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Befestigungsart               | geschraubt | Einbauhinweis | Direktmontage |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein       |               |               |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

### Zulassungen

|             |   |  |  |
|-------------|---|--|--|
| Zulassungen |  |  |  |
|-------------|---|--|--|

|      |         |  |  |
|------|---------|--|--|
| ROHS | Konform |  |  |
|------|---------|--|--|

## WQB B/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|  |   |
|--|---|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">EAC certificate</a>                 |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>               |
| Anwenderdokumentation                            | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Kataloge   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |