

ESG 8/19 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | ESG, Gerätemarkierer x 19 mm, PA 66, Farbe: weiß, steckbar |
|------------|--|

| | |
|-----------|----------------------------|
| Best.-Nr. | 1652220000 |
|-----------|----------------------------|

| | |
|-----|-------------------|
| Typ | ESG 8/19 MC NE WS |
|-----|-------------------|

| | |
|------------|---------------|
| GTIN (EAN) | 4008190447687 |
|------------|---------------|

| | |
|-----|-----------|
| VPE | 200 Stück |
|-----|-----------|

| | |
|---------------------|--|
| kompatibler Drucker | 2715590000 2438520000 2438510000 |
|---------------------|--|

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe | 0,8 mm | Tiefe (inch) | 0,031 inch |
| Höhe | 8 mm | Höhe (inch) | 0,315 inch |
| Breite | 19 mm | Breite (inch) | 0,748 inch |
| Nettogewicht | 0,545 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
|--------------------------|--------------|

Allgemeine Angaben

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 MultiCard = Gerätemarkierer | Applikation / Hersteller | AEG |
| Ausführung | steckbar | Breite | 19 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 | Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
| Farbe | weiß | Halogene | Nein |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 9 | Werkstoff | PA 66 |

Gerätemarkierer

| | |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|----------------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Engineering-Daten | WSCAD |
| Produktänderungsmitteilung | Technical change to MultiCard material - DE Technical change to MultiCard material - EN |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |

