

**KLBUE 3-8 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Die Schirmklemmbügel für die Direktmontage lassen sich, einfach und bequem, direkt auf die Montageplatte befestigen. Die Produkte unterscheiden sich dabei im Bereich des Kabeldurchmessers und dem Gewinde zur Befestigung der Schirmklemmbügel.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Ausführung | Klemmbügel, Klemmbügel, Stahl |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1692261001</a>    |
| Typ        | KLBUE 3-8 SC                  |
| GTIN (EAN) | 4032248032365                 |
| VPE        | 10 Stück                      |

Erstellungs-Datum 3. März 2023 10:12:57 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## KLBUE 3-8 SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|                        |         |               |            |
|------------------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe                  | 26 mm   | Tiefe (inch)  | 1,024 inch |
| Höhe                   | 18,5 mm | Höhe (inch)   | 0,728 inch |
| Breite                 | 14,5 mm | Breite (inch) | 0,571 inch |
| Befestigungsmaß Breite | 13,5 mm | Nettogewicht  | 10,794 g   |

### Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C

### Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Kabeldurchmesser, max. 8 mm      Kabeldurchmesser, min. 3 mm

### Maße

Gewindelänge 5,65 mm      Raster in mm (P) 14 mm

### Systemkennwerte

Ausführung für Schirmanschluss

### Werkstoffdaten

Werkstoff Stahl      Farbe silber

### weitere technische Daten

|                 |               |                               |               |
|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Befestigungsart | einschnappbar | Einbauhinweis                 | Direktmontage |
| Montageart      | Schraube      | explosionsgeprüfte Ausführung | Nein          |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002020    | ETIM 7.0    | EC002020    |
| ETIM 8.0    | EC002020    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-50 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-50 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-50 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

## KLBUE 3-8 SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|  |  |
|--|--|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">EAC certificate</a>  |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">WSCAD</a>  |
| Anwenderdokumentation                            | <a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Kataloge   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Broschüren                                       |  |