

STGH ZRV1.5/PE GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Unsere Steckergehäuse bieten die Möglichkeit einer individuellen Konfiguration von Steckern. Crimpkontakten auf den Leitern dienen dabei als Steckerkontakt für eine sichere Verbindung zur Reihenklemme.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Z-Reihe, Steckergehäuse, Bemessungsquerschnitt: Direktmontage
Best.-Nr.	1698201001
Typ	STGH ZRV1.5/PE GN
GTIN (EAN)	4008 19089 1442
VPE	50 Stück

Erstellungs-Datum 17. Februar 2023 12:41:48 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

STGH ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1,1 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Dauergebrauchstemperatur, min. -50
 Dauergebrauchstemperatur, max. 120

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage

Maße

Versatz TS 32 34,5 mm Versatz TS 35 34,5 mm

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat /
 Konformitätsdokument [EAC certificate](#)
 Engineering-Daten [CAD data – STEP](#)
 Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)