

**SKMU PG21-K GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SKMU PA (Kunststoffgegenmutter), Gegenmutter, PG 21, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Best.-Nr.	<a href="#">1698220000</a>
Typ	SKMU PG21-K GR
GTIN (EAN)	4008 190884758
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 10:20:00 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## SKMU PG21-K GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 4,1 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C... 100 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	100 °C		

### Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	41,58 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewinde (außen)	PG 21	Gewinde (innen)	PG 21
Gewindelänge	7 mm	Gewindesteigung	1,59 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	36 mm
Silikone	Nein	Stärke	7 mm
Verschraubung	PG 21	Werkstoff	Polyamid 6 (PA6 - GF30)

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-07

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**SKMU PG21-K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

