

**SKMU EMV PG13,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SKMU MS EMV (Messinggegenmutter - EMV), Gegenmutter, PG 13,5, 4.7 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">1718930000</a>
Typ	SKMU EMV PG13,5
GTIN (EAN)	4008190352158
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 10:27:08 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## SKMU EMV PG13,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 4,4 g

### Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	26,57 mm	Gewinde (außen)	PG 13,5
Gewinde (innen)	PG 13,5	Gewindelänge	4,7 mm
Gewindesteigung	1,41 mm	Halogene	Nein
Schlüsselweite 1	23 mm	Verschraubung	PG 13,5
Werkstoff	Messing, vernickelt		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**SKMU EMV PG13,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

