

SKMU PG16-K SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SKMU PA (Kunststoffgegenmutter), Gegenmutter, PG 16, 6 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Best.-Nr.	1719140000
Typ	SKMU PG16-K SW
GTIN (EAN)	4008190352363
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 10:28:34 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

SKMU PG16-K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,75 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C... 100 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	100 °C		

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	34,65 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewinde (außen)	PG 16	Gewinde (innen)	PG 16
Gewindelänge	6 mm	Gewindesteigung	1,41 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	30 mm
Silikone	Nein	Stärke	6 mm
Verschraubung	PG 16	Werkstoff	Polyamid 6 (PA6 - GF30)

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-07

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten [WSCAD](#)
 Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)
 Broschüren

SKMU PG16-K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

