

MOFU 15/35 ZDUB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Montagefüße dienen der Befestigung von Komponenten, die sich nicht unmittelbar auf die Tragschiene aufrasten lassen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Zubehör, Montagefuß |
| Best.-Nr. | 1723660000 |
| Typ | MOFU 15/35 ZDUB |
| GTIN (EAN) | 4008 1909 7553 1 |
| VPE | 50 Stück |

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 20:17:19 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

MOFU 15/35 ZDUB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Tiefe | 15 mm | Tiefe (inch) | 0,591 inch |
| Höhe | 43 mm | Höhe (inch) | 1,693 inch |
| Breite | 5 mm | Breite (inch) | 0,197 inch |
| Nettogewicht | 1,18 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-----|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 | | |

Allgemeines

| | |
|-------------|--------------|
| Tragschiene | TS 35, TS 15 |
|-------------|--------------|

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

| | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|------|
| Anschlussart | Zugfederanschluss | Anschlussrichtung | oben |
|--------------|-------------------|-------------------|------|

Maße

| | | | |
|------------------|-------|---------------|-------|
| Raster in mm (P) | 18 mm | Versatz TS 15 | 21 mm |
| Versatz TS 35 | 2 mm | | |

Systemkennwerte

| | | | |
|-------------|------------------|------------------------------|----|
| Ausführung | für Tragschienen | Abschlussplatte erforderlich | Ja |
| Tragschiene | TS 35, TS 15 | | |

Werkstoffdaten

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------------|
| Werkstoff | Wemid | Farbe | dunkelbeige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | | |

weitere technische Daten

| | | | |
|-----------------|----------|-------------------------------|----------|
| Befestigungsart | gerastet | Montageart | gesteckt |
| Offene Seiten | rechts | explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

MOFU 15/35 ZDUB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

| | |
|-----------------------|---|
| Engineering-Daten | CAD data – 26403_MOFU_15-35_ZDUB_DXF.dxf CAD data – STEP |
| Engineering-Daten | WSCAD, Zuken E3.S |
| Anwenderdokumentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |