

LM MT300 15/4.6 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Abbildung ähnlich

- Klebeetiketten aus Polyester
- Geeignet für DIN A4 Laserdrucker
- Abriebfest
- Hoch hitzebeständig
- Zur Kennzeichnung von Schaltgeräten und Modulen aller Art
- Auch mit Kugelschreiber oder Beschriftungstift STI beschreibbar

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | LaserMark, Gerätemarkierer, 4.63 x 15 mm, silber |
| Best.-Nr. | 1724140001 |
| Typ | LM MT300 15/4.6 SI |
| GTIN (EAN) | 4008190368937 |
| VPE | 10 Stück |

Erstellungs-Datum 28. Februar 2023 18:08:00 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

LM MT300 15/4.6 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe | 0,08 mm | Tiefe (inch) | 0,003 inch |
| Höhe | 4,63 mm | Höhe (inch) | 0,182 inch |
| Breite | 15 mm | Breite (inch) | 0,591 inch |
| Nettogewicht | 11,4 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...150 °C |
|--------------------------|--------------|

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 Etikettenbogen = 627 Gerätemarkierer | Anzahl je Bogen | 627 |
| Aufdruckverfahren | Laserdruck | Ausführung | selbstklebend |
| Breite | 15 mm | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Einsatztemperaturbereich | -40...150 °C | Einsatztemperaturbereich, max. | 150 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C | Farbe | silber |
| Halogene | Nein | Kleber | Acrylatkleber |
| Werkstoff | Polyester, PVC frei | Zulassung nach UL 969 | Ja |

Gerätemarkierer

| | |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Engineering-Daten | WSCAD |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |

Datenblatt

LM MT300 15/4.6 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

