

SZS M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SZS (Gezahnte Unterlegscheibe), Sicherungszahnscheibe, M 40, Edelstahl 1.4404 (316 L)
Best.-Nr.	1736340000
Typ	SZS M40
GTIN (EAN)	4008190963545
VPE	5 Stück

Erstellungs-Datum 22. Februar 2023 09:16:08 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

SZS M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 16,5 g

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	60 mm	Gewinde (außen)	M 40
Gewindesteigung	1,5 mm	Innendurchmesser D2	41 mm
Stärke	1,8 mm	Verschraubung	Metrisch
Werkstoff	Edelstahl 1.4404 (316 L)		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002345	ETIM 7.0	EC002345
ETIM 8.0	EC002345	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Datenblatt

SZS M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

