

**EA-RING MS/M 20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 20, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">1736490000</a>
Typ	EA-RING MS/M 20
GTIN (EAN)	4008 190963590
VPE	20 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 10:42:26 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## EA-RING MS/M 20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	53,8 mm	Höhe (inch)	2,118 inch
Länge	53,8 mm	Länge (inch)	2,118 inch
Nettogewicht	6,95 g		

### Allgemeine Angaben

Abstand Innenmaß B	33 mm	Außendurchmesser	28,6 mm
Breite Außenmaß C	13 mm	Gewinde (außen)	M 20
Innendurchmesser D2	7 mm	Stärke	1,5 mm
Verschraubung	M 20	Werkstoff	Messing, vernickelt

### Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
---------------	----------------------------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

EA-RING MS/M 20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zeichnungen

