

**KF BLZF/SLZF/BLIDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Anwendungsbeispiel**

Abbildung ähnlich

**Aufrasten, fertig!**

Von der Leiterplatte in den Schaltschrank: Rast- oder Montagefüße sind das Bindeglied zwischen Steckverbinder und Tragschiene.  
Passend für die gängigen Standardgrößen: TS 15 oder TS 35. Als Kombifuß oder Variante.  
Die schnelle Alternative zur Schraubbefestigung ist unschlagbar montage- und servicefreundlich.  
Der Montagefuß für die Tragschiene ermöglicht die durchgängige Verwendung steckbarer Anschlusstechnik von der Baugruppe über das Gehäuse bis in den Schaltschrank und vermeidet Patchwork-Lösungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Rastfuß, orange
Best.-Nr.	<a href="#">1760070000</a>
Typ	KF BLZF/SLZF/BLIDC
GTIN (EAN)	4032248029204
VPE	20 Stück
Produkt-Kennzahlen	
Verpackung	Box

## KF BLZF/SLZF/BLIDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 9,13 g

## Temperaturen

Betriebstemperatur, min. -50 °C Betriebstemperatur, max. 100 °C

## Werkstoffdaten

Isolierstoff	PA	Farbe	orange
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 2000	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-50 °C
Betriebstemperatur, max.	100 °C	Temperaturbereich Montage, min.	-25 °C
Temperaturbereich Montage, max.	100 °C		

## Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984

## Verpackungen

Verpackung	Box	VPE Länge	144 mm
VPE Breite	113 mm	VPE Höhe	65 mm

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92
ECLASS 9.1	27-44-04-92	ECLASS 10.0	27-44-04-92
ECLASS 11.0	27-46-04-05	ECLASS 12.0	27-46-04-05

## Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität	Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> <li>Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate</li> </ul>

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

**Technische Daten****Downloads**

---

Zulassung / Zertifikat /  
Konformitätsdokument

[Declaration of the Manufacturer](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

[FL DRIVES EN](#)  
[MB DEVICE MANUF. EN](#)  
[FL DRIVES DE](#)  
[FL BUILDING SAFETY EN](#)  
[FL APPL LED LIGHTING EN](#)  
[FL INDUSTR.CONTROLS EN](#)  
[FL MACHINE SAFETY EN](#)  
[FL HEATING ELECTR EN](#)  
[FL APPL\\_INVERTER EN](#)  
[FL\\_BASE\\_STATION\\_EN](#)  
[FL\\_ELEVATOR\\_EN](#)  
[FL\\_POWER\\_SUPPLY\\_EN](#)  
[FL\\_72H\\_SAMPLE\\_SER\\_EN](#)  
[PO\\_OMNIMATE\\_EN](#)



---

**Zeichnungen**


MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFMASSEN  
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH  
THE GERMAN VERSION IS BINDING

ALLGEMEINGUELTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE  
GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED



M 1/1



GENERAL TOLERANCE: DIN ISO 2768-mK	84373/5 29.09.15 GUETZLAFF_T	01
RoHS COMPLIANT	MAX. NRN./NOS.	MODIFICATION

Weidmüller

CAT.NO.: 1937600000  
4 42839 02

DRAWING NO. SHEET 01 OF 01 SHEETS  
ISSUE NO.

SCALE: 2/1	CHECKED	02.10.2015	LANG_T
SUPERSEDES: ..	APPROVED	LANG_T	PRODUCT FILE: SV/BV 7.62 HP

BV/SV 7.62HP MOFU GR  
MONTAGEFUSS  
SNAP ON FOOT

7340

WEITERGABE SOWIE VERVIEFELAFTUNG DIESES DokUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATTET.  
ZUWIDERHÄNDLUNGEN VERPFlichtEN ZU SCHADENSERSATZ. ALLE RECHTE FÜR DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG VORBEHALTEN.  
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.  
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.  
© WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co.KG