

**SKMU M12 MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 12, 2.8 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">1772360000</a>
Typ	SKMU M12 MS
GTIN (EAN)	4032248130108
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 10:57:40 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## SKMU M12 MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1,1 g

### Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	16,17 mm	Gewinde (außen)	M 12
Gewinde (innen)	M 12 x 1,5	Gewindelänge	2,8 mm
Gewindesteigung	1,5 mm	Halogene	Nein
Schlüsselweite 1	15 mm	Stärke	2,8 mm
Verschraubung	M 12	Werkstoff	Messing, vernickelt

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Engineering-Daten [CAD data – STEP](#)  
 Engineering-Daten [WSCAD](#)  
 Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)  
 Broschüren