

ZAD ZT/ZPS2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Die Abdeckung des Steckkontakts bietet Schutz vor äußeren Einflüssen wie zum Beispiel Verschmutzung durch Staub.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Z-Reihe, Abdeckplatte, gelb, 4.2 mm
Best.-Nr.	1861030000
Typ	ZAD ZT/ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248418428
VPE	25 Stück

Erstellungs-Datum 18. Februar 2023 17:45:57 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

ZAD ZT/ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	8,7 mm	Tiefe (inch)	0,343 inch
Höhe	13,7 mm	Höhe (inch)	0,539 inch
Breite	4,2 mm	Breite (inch)	0,165 inch
Nettogewicht	0,36 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50
Dauergebrauchstemperatur, max.	100		

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Maße

Raster in mm (P)	5 mm
------------------	------

Systemkennwerte

Ausführung	Abdeckplatte
------------	--------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 66 GF 30	Farbe	gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB		

weitere technische Daten

Befestigungsart	gesteckt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD, Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	