

DAE M12 PA SHORT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	DAE (Belüftungselement), Ausgleichselement, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
Best.-Nr.	1868560000
Typ	DAE M12 PA SHORT
GTIN (EAN)	4032248440412
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 11:31:50 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

DAE M12 PA SHORT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	13,4 mm	Länge (inch)	0,528 inch
Nettogewicht	1,9 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...105 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	105 °C		

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Drehmoment Stutzen, max.	0,6 Nm
Drehmoment Stutzen, min.	0,4 Nm	Einsatztemperaturbereich, max.	105 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewinde (außen)	M 12
Gewindelänge	6 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Innendurchmesser D2	12 mm	Installationsvorgaben	Siehe Montageanleitung
Luftdurchsatz	0,8 l/min bei 0,1 bar ΔP, bis 7,6 l/min bei 1bar ΔP	O-Ring	NBR
Schlüsselweite 1	17 mm	Schutzart	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Schutzart mit GWDR	IP66, IP68, IP69K	Silikone	Nein
Verschraubung	Metrisch	Wassereintrittspunkt	> 1,5 bar
Werkstoff	Polyamid 6		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-18-28-17

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

DAE M12 PA SHORT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

