

**PEAN AL WI 95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1890730000</a>
Typ	PEAN AL WI 95
GTIN (EAN)	4032248500116
VPE	5 Stück

## PEAN AL WI 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	47,9 mm	Tiefe (inch)	1,886 inch
Höhe	45 mm	Höhe (inch)	1,772 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Nettogewicht	106,2 g		

### Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	95 mm <sup>2</sup>	Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x	0,14 mΩ
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x	7,42 W		

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart	Schraubanschluss	Anzahl Anschlüsse	1
--------------	------------------	-------------------	---

### Systemkennwerte

Ausführung	Erdungsklemme
------------	---------------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	grau
-----------	-------	-------	------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000901	ETIM 7.0	EC000901
ETIM 8.0	EC000901	ECLASS 9.0	27-14-11-41
ECLASS 9.1	27-14-11-41	ECLASS 10.0	27-14-11-41
ECLASS 11.0	27-14-11-41	ECLASS 12.0	27-14-11-41

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--