

## IE-PH-RJ45-TH-GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zu den IP20-Steckverbindern in Crimp-Ausführung von Weidmüller verwenden Sie am besten die Knickschutztüllen in verschiedenen Farben - nicht nur zum Schutz von Rasthebeln und Kabelanschlag, sondern auch zur optischen Markierung der Stecker.

Merkmale:

- 7 verschiedene Farben

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Knickschutztülle, grau     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1962440000</a> |
| Typ        | IE-PH-RJ45-TH-GY           |
| GTIN (EAN) | 4032248644476              |
| VPE        | 10 Stück                   |

Erstellungs-Datum 3. März 2023 11:55:38 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-PH-RJ45-TH-GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 2,4 g

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001679    | ETIM 7.0    | EC001679    |
| ETIM 8.0    | EC001679    | ECLASS 9.0  | 27-06-04-12 |
| ECLASS 9.1  | 27-06-04-12 | ECLASS 10.0 | 27-06-04-12 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-04-12 | ECLASS 12.0 | 27-06-04-12 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Engineering-Daten     | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>   |
| Kataloge              | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Broschüren            | <a href="#">MB FREECONTACT EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |