

**IE-PH-RJ45-TH-OG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zu den IP20-Steckverbindern in Crimp-Ausführung von Weidmüller verwenden Sie am besten die Knickschutztüllen in verschiedenen Farben - nicht nur zum Schutz von Rasthebeln und Kabelanschlag, sondern auch zur optischen Markierung der Stecker.

Merkmale:

- 7 verschiedene Farben

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Knickschutztülle, orange
Best.-Nr.	<a href="#">1962450000</a>
Typ	IE-PH-RJ45-TH-OG
GTIN (EAN)	4032248644483
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 11:55:46 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-PH-RJ45-TH-OG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 2,4 g

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001679	ETIM 7.0	EC001679
ETIM 8.0	EC001679	ECLASS 9.0	27-06-04-12
ECLASS 9.1	27-06-04-12	ECLASS 10.0	27-06-04-12
ECLASS 11.0	27-06-04-12	ECLASS 12.0	27-06-04-12

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>