

IE-KOK-V4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Für das Einbringen von Aussparungen in Ihren Schaltschrank sind die Lochstanzwerkzeuge von Weidmüller Ihre erste Wahl.

- PG-Kabelverschraubungen
- M-Kabelverschraubungen
- Sonderkabelverschraubungen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Blechlocher
Best.-Nr.	1966790000
Typ	IE-KOK-V4
GTIN (EAN)	4032248659616
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 12:04:25 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-KOK-V4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	20,2 mm	Breite (inch)	0,795 inch
Durchmesser	23,2 mm	Nettogewicht	700 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Blechlocher rechteckig 23,2 x 20,2 mm	Ausführung	Sonderform, 2-seitig abgeflacht
---------------------	--	------------	------------------------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000156	ETIM 7.0	EC000156
ETIM 8.0	EC000156	ECLASS 9.0	21-04-90-47
ECLASS 9.1	21-04-90-47	ECLASS 10.0	21-04-90-47
ECLASS 11.0	21-04-51-16	ECLASS 12.0	21-04-51-16

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

IE-KOK-V4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

