

DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Mit intelligenten Verdrahtungslösungen können Sie wertvolle Zeit- und damit Kosten sparen.

Der FieldPower®-Systembaukasten enthält für jede Verdrahtungsaufgabe die passende Lösung.

Klappbare Dichtungen für den Einsatz vorkonfektionierter Leitungen

Dichtungen mit M16- und M20-Anschlussgewinde verfügbar
Integration von Befehls- und Meldegeräten in die Dichtung möglich

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Field Power® Dichtung, Blindedichtung, IP30, mit zugehörigem Gehäuse, TPE-U
Best.-Nr.	1967600000
Typ	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 22. Februar 2023 20:31:09 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	3,15 mm	Tiefe (inch)	0,124 inch
Höhe	23,51 mm	Höhe (inch)	0,926 inch
Breite	35 mm	Breite (inch)	1,378 inch
Nettogewicht	1,6 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...55 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...55 °C
Betriebstemperatur, min.	-40 °C	Betriebstemperatur, max.	55 °C

Allgemeine Angaben

Bauform	Blinddichtung	Einbaulage, Montagehinweis	in FieldPower® IP30 Dichtungseinsatz
Farbe	grau	Schutzart	IP30, mit zugehörigem Gehäuse
Silikone	Nein	Werkstoff	TPE-U

Allgemeine Angaben

Schutzart	IP30, mit zugehörigem Gehäuse	Silikone	Nein
Werkstoff	TPE-U		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Manufacturer's Declaration FieldPower® BOX, BOX FUSE and Terminal variants
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format