

VT M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Spricht ab einer Entfernung von 4 mm an
- Zur Funktionsprüfung von Magnetventilen, Relais, Spulen und Schützen
- Alle magnetischen Felder prüfbar
- Anzeige: optisch
- Inklusive Taschenlampenfunktion beim Testboy 120

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Test Werkzeuge, Kontaktloser Magnetfeldtester
Best.-Nr.	2436680000
Typ	VT M
GTIN (EAN)	4050118450019
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 12:15:36 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

VT M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 55,7 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung Kontaktloser
Magnetfeldtester

Mess- und Prüfgeräte

Anzeige	optisch & akustisch	Batterietyp	Batterie 1,5 V Typ AAA
Schutzart	IP65	geprüft und approbiert nach	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ECLASS 9.0	27-20-03-08
ECLASS 9.1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-08
ECLASS 11.0	27-20-03-08	ECLASS 12.0	27-20-03-08

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Anwenderdokumentation [Manual](#)
 Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)