

CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kabelumbau-Stromwandler**

Der Kabelumbauwandler findet sein Haupteinsatzgebiet im nachträglichen Einbau, um das Auftrennen der Primärleiter zu vermeiden.

Der kompakte Kabelumbauwandler eignet sich aufgrund seiner Abmessungen und der einfachen Handhabung besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen oder bei begrenztem Platzangebot.

Durch das "Klick"-System in Verbindung mit den Fixierspannen ist sogar eine "einhändige" Montage möglich.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Primärstrom: 1500 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 7.5 VA, Genauigkeitsklasse: 0,5, Kabelumbau-Stromwandler
Best.-Nr.	2438480000
Typ	CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118450842
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 21:45:44 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	58 mm	Tiefe (inch)	2,283 inch
Höhe	198 mm	Höhe (inch)	7,795 inch
Breite	155 mm	Breite (inch)	6,102 inch
Nettogewicht	998 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...40 °C	Betriebstemperatur	-5 °C...40 °C
Betriebstemperatur, min.	-5 °C	Betriebstemperatur, max.	40 °C

Abmessungen Stromführender Leiter

Leiterart	Nur isolierte Leiter	Rundleiter	80 mm
Schiene	80 x 120 mm	Einbauort	Einsatz in Innenräumen

Elektrische Attribute

Bürde	7,5 VA	Genauigkeitsklasse	0,5
Primärstrom	1.500 A	Sekundärstrom max.	5 A

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Betriebsanleitung deutsch
Kataloge	Catalogues in PDF-format

CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßbild

